




Kärkiupotinterä, kolmiteräinen, Ulko-Ø: 20,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	676310 20,5
GTIN	4013288119025
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Koneessa liitântävarren (nro 675000 - 675050) kautta tai ruuvitaltanpitimessä (nro 676400 - 676770).

Tekninen kuvaus

Porauksiin alkaen	3,5 mm
Kokonaispituus	41 mm
Uppokantaruuville	M10
Varren pituus	20 mm
Terien lkm Z	3

Ulko-Ø	20,5 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	846 HSS
Lastuava aine	HSS
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Standardi	DIN 335 C
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Tarvikkeet

Kraftform-ruuvitaltanpidin 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3 ja E 6,3pikavaihtoistukalla Kuusikulmaliitäntä 6,3 mm	676410 6,3
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3	675020 6,3
Kraftform-kahva, Bit-istukka, 1/4 tuumaa, teleskooppiterä	676400
Kraftform-kahva, Bit-istukka 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3magneetilla Kuusikulmaliitäntä 6,3 mm	676440 6,3
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3K	675020 6,3K
Varsi, magneetti / pikaliitinBiTorsion Varrenkuusikulma 6,3	675030 6,3
Varsi, lukitusrenkas Varrenkuusikulma 6,3	675000 6,3
Varsi, magneetti / lukkorengas Varrenkuusikulma 6,3/150	675015 6,3/150
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3	675050 6,3
Kraftform-ruuvitaltanpidin 1/4 tuuman kärjille C 6,3, lyhytmagneetilla Kuusikulmaliitäntä 6,3 mm	676405 6,3
Ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman Bit-terätTeleskooppivarsi ja magneetti	676555
Varsi, magneetti / lukkorengas Varrenkuusikulma 7-RUND	675010 7-RUND
Kraftform-kahva, Bit-istukka 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3pidätysrenkas Kuusikulmaliitäntä 6,3 mm	676420 6,3
Kraftform-ruuvitaltanpidin 1/4 tuuman kärjillepikavaihtoistukalla Kuusikulmaliitäntä 6,3 mm	676656 6,3
	676770

Yhden käden räikkä säilytystilalla, 1/4 tuuman Bit-terille,
tekstiilivyöpidike

Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3R	675020 6,3R
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3S	675020 6,3S
Kraftform-ruuvitaltanpidin 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3 ja E 6,3pikavaihtoistukka, ESD Kuusikulmaliitäntä 6,3 mm	676415 6,3
Varsi, magneetti / lukkorengas Varrenkuusikulma 6,3	675015 6,3
Varressa pikaliitin ja lukitus Varrenkuusikulma 6,3	675025 6,3