




## Kärkiupotinterä, yksiteräinen, Ulko-Ø: 20,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	676311 20,5
GTIN	4013288117564
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

**Malli:**

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.  
CBN-hiottu 1-terä värinättömään purseenpoistoon ja upottamiseen.

**Etu:**

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

**Käyttö:**

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.  
Koneessa liitântävarren (nro 675000 - 675050) kautta tai ruuvitaltanpitimessä (nro 676400 - 676770).

### Tekninen kuvaus

Porauksiin alkaen	1,5 mm
Varren pituus	22 mm
Uppokantaruuville	M10
Kokonaispituus	43 mm
Terien lkm Z	1
Ulko-Ø	20,5 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	845

Lastuava aine	HSS
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

## Tarvikkeet

Varsi, magneetti / lukkorengas Varrenkuusikulma 6,3/150	675015 6,3/150
Varressa pikaliitin ja lukitus Varrenkuusikulma 6,3	675025 6,3
Kraftform-ruuvitaltanpidin 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3 ja E 6,3pikavaihtoistukalla Kuusikulmaliitääntä 6,3 mm	676410 6,3
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3R	675020 6,3R
Yhden käden räikkä säilytystilalla, 1/4 tuuman Bit-terille, tekstiilivyöpidike	676770
Varsi, magneetti / lukkorengas Varrenkuusikulma 7-RUND	675010 7-RUND
Varsi, magneetti / pikaliitinBiTorsion Varrenkuusikulma 6,3	675030 6,3
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3	675050 6,3
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3S	675020 6,3S
Varsi, lukitusrengas Varrenkuusikulma 6,3	675000 6,3
Kraftform-kahva, Bit-istukka, 1/4 tuumaa, teleskooppiterä	676400
Kraftform-ruuvitaltanpidin 1/4 tuuman kärjille C 6,3, lyhytmagneetilla Kuusikulmaliitääntä 6,3 mm	676405 6,3
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3	675020 6,3
Ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman Bit-terätTeleskooppivarsi ja magneetti	676555
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3K	675020 6,3K
Kraftform-ruuvitaltanpidin 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3 ja E 6,3pikavaihtoistukka, ESD Kuusikulmaliitääntä 6,3 mm	676415 6,3
Kraftform-kahva, Bit-istukka 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3pidätysrengas Kuusikulmaliitääntä 6,3 mm	676420 6,3
Kraftform-kahva, Bit-istukka 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3magneetilla Kuusikulmaliitääntä 6,3 mm	676440 6,3

Varsi, magneetti / lukkorengas Varrenkuusikulma 6,3

675015 6,3