



Ruuvinväänninkärkisarja Torx®-ruuveille, 1/2 tuuman nelikulma 10 osaa, Holkkien lukumäärä: 10



Tilastiedot

Tilausnumero	639504 10
GTIN	4018754261666
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin- / liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset;**

Avainhylsy standardin **DIN 3124 mukaiset.**

Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset.**

Käyttö:

Kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre M4 - M14.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Ruuvitalankärjet

Torx®-ruuveille: 10 kpl nro 643650

koot TX20; TX25; TX27; TX30;

2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

säilytys: ABS-muovilaatikko

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 639501

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Osien määrä	10
Pituus	227 mm
Leveys	131 mm
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX30	643650 TX30
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX27	643650 TX27
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX20	643650 TX20
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX25	643650 TX25
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX55	643650 TX55
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX45	643650 TX45
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX60	643650 TX60
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX50	643650 TX50
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX40	643650 TX40