

**Ansell****Kemikaalisuojakäsineet AlphaTec® 58-735, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 094761 7       |
| GTIN         | 10076490464490 |
| Tuoteluokka  | 04P            |

**Kuvaus****Malli:**

Luokan III suojakäsineet.

AlphaTec® 58-735. Käsineessä yhdistyvät parhaalla mahdollisella tavalla suoja monia yleisesti käytössä olevia kemikaaleja vastaan ja luokan C viiltosuoja. Hyvä pito öljyisten tai märkien osien käsittelyyn. Hyvä käyttömukavuus hyvän sormien liikkuvuuden ansiosta.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

EN 374:2016: Tyyppi A (AJKLMNOPT)

**Tekninen kuvaus**

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Käsineen koko   | 7                      |
| Suojausluokka   | Luokka III             |
| Käsinetyyppi    | Kemikaalisuojakäsineet |
| Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 |
| Sisältö         | 6                      |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Käsineiden ominaisuudet | lateksiton   |
| Käsineiden ominaisuudet | Sopii allergikon iholle                              |
| Käsineiden ominaisuudet | Elintarvikesertifiointi                              |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia                                 |
| Suojausluokka           | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti |
| EN 374:2016             | Tyyppi A (AJKLMNOPT)                                 |
| Kemikaalinkestävyys     | AJKLMNOPT  |
| EN 388:2016             | 4X32C  |
| EN 407                  | X1XXXX   |
| Materiaali              | Nitriili   |
| Rungon materiaali       | Nitril   |
| AQL                     | 0,65   |
| Käyttöalue              | Allround   |
| Pituus                  | 350 mm   |
| Paksuus                 | 1 mm   |
| Väri                    | musta / vihreä                                       |
| Käyttö                  | uudelleenkäytettävä                                  |
| Paino                   | 42 g   |
| Viiltosuojaluokka       | C  |
| Pinnoitus               | Nitril   |
| Pinnoitevaihtoehto      | Kämmenpuoli  |
| Tuotetyyppi             | Kemikaalisuojakäsineet                               |