

Garant**Yleistyökaluvalikoima L 22 osaa, Osien määrä: 22****Tilaustiedot**

Tilausnumero	685520 22
GTIN	2050001944467
Tuoteluokka	66H

Kuvaus**Malli:**

Muovinen L-BOXX®-järjestelmälaukku iskuja ja kolhuja kestävää ABS-muovia, kokonaan roiskeveesisuojattu. Lujaa liitosmekanismi mahdollistaa laukkujen liittämisen ja irrottamisen helposti ja nopeasti, ja muovisia järjestelmälaukkuja on mahdollista kuljettaa yhteen liitettynä aina 40 kg:n painoon asti. Kannen kantokyky jopa 100 kg, sisällön paino enintään 25 kg.

Toiminto:

IPX4: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä, mutta ei suojausta vierasesineitä tai kosketusta vastaan.

Toimituksen sisältö:

Rullamitta: 1 kpl nro 462201 koko 2,5

Kaksipäinen kiintoavain: 1 kpl/koko nro 610600 koot 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19

Taivutettu kuusioruuviaavainsarja, kuulapää: 1 kpl nro 627132 koko 9

Uraruuvinväännin: 1 kpl kutakin nro 660030 koot 2; 3,5; 5,5; 6,5

Phillips-ruuvitaltta: 1 kpl kutakin nro 667690 koot 1; 2

Linjapihdit: 1 kpl nro 700940 koko 160

Kansisisäke: 1 kpl nro 693352

säilytys: L-BOXX® nro 693330 koko 102

Huomautus:

Toimitus sisältää lajillut työkalut.

Sopiva pyörällinen vaunu enintään viiden L-BOXX®-tuotteen nro 102 kuljettamiseen on saatavilla numerolla 693370 koko 5.

IP-suojaluokka: IP X4

Paino: 3,8 kg

Tekninen kuvaus

Paino	3,8 kg
IP-suojaluokka	IP X4
Osien määrä	22
Tuotetyyppi	Työkalusarja

Tarvikkeet

Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660030 5,5
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 17X19 mm	610600 17X19
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 3,5 mm	660030 3,5
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm	610600 12X13
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 2 mm	660030 2
Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pidätinkuula kromattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	627132 9
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 6,5 mm	660030 6,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 1	667690 1
Kansisisäke erikseen	693352
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 2	667690 2
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm	610600 10X11
Muoviset L-BOXX®-järjestelmälaukut, tyhjät Tyyppi 102	693330 102

Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm	610600 14X15
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm	610600 8X9
Rullanauhamitta, ikkuna nauhan pituus 2,5 m	462201 2,5
Linjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret Kokonaispituus 160 mm	700940 160
Kovavaahtoalusta L-yleistyökaluvalikoimille Määrä 1	685521 1