

Hyllytaso-lisähyllykkö, Syvyys 600 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 3000/1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	990510 3000/1000
GTIN	4004514202789
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimihyllykuormalla 150 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.

Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm

Lisähyllystö: Nimellispituus +6 mm

Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm

Käyttö:

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

Toimituksen sisältö:

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

Huomautus:

- **Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**

- **Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.**
- **Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Asennusmitta lisähyllystölle leveys	1006 mm
Profiilikehysten lukumäärä	1
hyllystörakenne	Lisähyllystö
hylllykorkeus	3000 mm
Lokeroalustojen määrä	7
Hyllytasohn syvyys	600 mm
hyllystön syvyys	600 mm
Hyllytason leveys	1000 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1600 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishylllykuorma (metallilla)	150 kg
Hyllytason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	Sinkityt
Tuotenimen määrite	Syvyys 600 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllykkö

Tarvikkeet

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 300X600 mm	990581 300X600
Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 500X600 mm	990581 500X600
	990580 1000X600

Hyllytaso, sinkitty, kantavuus 150 kg leveysxsyvyys
1000X600 mm

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus x syvyys 400X600
mm

990581 400X600

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus x syvyys 200X600
mm

990581 200X600

Kiinnitysalku

990852