

## ejendals

### Kylmyyssuojakäsinepari Tegera® 117, Käsineen koko: 7



#### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094821 7      |
| GTIN         | 7392626010611 |
| Tuoteluokka  | 04R           |

#### Kuvaus

**Malli:**

Tegera® 117. **Mukava kylmältä suojaava käsine** täyspintaista vuohennahkaa ja nailonia. Kestävä sormien ja peukaloiden **vahvistavien elementtien** ansiosta. Soveltuu **erinomaisen sormituntuman** ansiosta tarkkuuta vaativiin töihin. Tarrakiinnityksellä.

**Kuvaus mainosteksti:**

Tegera® 117. **Mukava kylmältä suojaava käsine** täyspintaista vuohennahkaa ja nailonia. Kestävä sormien ja peukaloiden **vahvistavien elementtien** ansiosta. Soveltuu **erinomaisen sormituntuman** ansiosta tarkkuuta vaativiin töihin. Tarrakiinnityksellä.

**Käyttö:**

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

**Käyttö mainosteksti:**

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

**Standardi:**

EN 388; EN 511

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Huomautus mainosteksti:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

## Tekninen kuvaus

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Käsineen koko           | 7                           |
| Suojausluokka           | Luokka II                   |
| Käsinetyyppi            | Kylmyyssuojakäsineet        |
| Käsineiden ominaisuudet | vahvistettu peukalohanka    |
| Käsineiden ominaisuudet | tarrakiinnitys              |
| Sisältö                 | 12                          |
| Käyttö                  | uudelleenkäytettävä         |
| Käyttöalue              | Allround                    |
| Käyttöalue              | Tarkkuus                    |
| Standardi               | EN 511                      |
| Pituus                  | 230 mm                      |
| EN 388                  | 2121X                       |
| EN 511                  | 01X                         |
| Rungon materiaali       | Vuohen pintanahkaa/nailonia |
| Pinnoitevaihtoehto      | ei pinnoitetta              |
| Väri                    | valkoinen / musta           |
| Tuotetyyppi             | Kylmyyssuojakäsineet        |