

**Garant****Suuntaisruuvipuristin Kääntöalustan kanssa, Leukojen leveys: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967120 100
GTIN	4045197612557
Tuoteluokka	91J

**Kuvaus****Malli:****Kokonaan terästä, muottiintaottu – taatusti rikkoutumaton.****Eteenpäin avautuva.** Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Vankka, CNC-työstetty tarkkuuskara valssatulla kierteellä. Kara ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Laaja, karkaistu alaspinta oikaisua ja niittaamista varten. Kaksi kertaa säädettävä johde. Hammastetut, pintakarkaistut kiinnitysleuat (ei vaihdettavissa).**Etu:**

- **Sokka, putoamissuoja molemmin puolin – alhainen melutaso.**
- **Voidaan avata tai sulkea nopeasti karan kierteen jyrkän nousun ansiosta.**
- **Sokka vaihdettavissa.**
- **Pakotettu leukaväliasteikko.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

**Huomautus:**

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967520.

**Tekninen kuvaus**

Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Leukojen leveys	100 mm

vaihdettavat leuat	ei
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

## Tarvikkeet

Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-polyuretaani, uritettu Leukojen leveys 100 mm	967728 100
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-polyuretaani, prisma Leukojen leveys 100 mm	967729 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparikumi, sileä Leukojen leveys 100 mm	967727 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-alumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 100 mm	967724 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-alumiinia, profiloitu Leukojen leveys 100 mm	967722 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-alumiinia, sileä, vakiomalli Leukojen leveys 100 mm	967721 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-huopa, sileä Leukojen leveys 100 mm	967726 100
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 100	967140 100
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 100 mm	967711 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-alumiinia, prisma Leukojen leveys 100 mm	967723 100