

**HOLEX****Suuntaisruuvipuristin, Leukojen leveys: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967260 100
GTIN	4045197694263
Tuoteluokka	92H

**Kuvaus****Malli:****Kokonaan teräksestä taottu – varmasti rikkoutumaton.****Eteenpäin avautuva.** Jyrsityt, pintakarkaistut kiinnitysleuat. Suuri kiinnityssyvyys.

Trapetsikierteellinen kestävä ruuvi.

Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta.

Säädettävä johde ja leveä, karkaistu alaspinta.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

**Erikoistarvike:**

Putkenkiinnitysleuat nro 967285.

Kääntöalusta nro 967280, kiinnityskaari nro 967290.

**Huomautus:**

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967550.

**Tekninen kuvaus**

Putkileuat nro 967285 putkille, joiden ulko-Ø on	3/8 – 2.1/2 tuuma
Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Leukaväli	125 mm
Paino	6 kg

Leukojen leveys	100 mm
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

## Tarvikkeet

Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 100	967280 100
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 100 mm	967711 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, sileä, vakiomalli Leukojen leveys 100 mm	967721 100
Putkenkiinnitysleuat soveltuu puristimelle, koko 100	967285 100
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparikumi, sileä Leukojen leveys 100 mm	967727 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 100 mm	967723 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparihuopa, sileä Leukojen leveys 100 mm	967726 100
Kiinnityskaari erillisenä soveltuu puristimelle, koko 100	967290 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari polyuretaani, uritettu Leukojen leveys 100 mm	967728 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 100 mm	967722 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari polyuretaani, prisma Leukojen leveys 100 mm	967729 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 100 mm	967724 100