



## Suuntaisruuvipuristin, Leukojen leveys: 150mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	967260 150
GTIN	4045197694287
Tuoteluokka	92H

### Kuvaus

#### Malli:

**Kokonaan teräksestä taottu – varmasti rikkoutumaton.**

**Eteenpäin avautuva.** Jyrsityt, pintakarkaistut kiinnitysleuat. Suuri kiinnityssyvyys.

Trapetsikierteellinen kestävä ruuvi.

Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta.

Säädettävä johde ja leveä, karkaistu alaspinta.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

#### Erikoistarvike:

Putkenkiinnitysleuat nro 967285.

Kääntöalusta nro 967280, kiinnityskaari nro 967290.

#### Huomautus:

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967550.

### Tekninen kuvaus

Paino	18 kg
Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Putkileuat nro 967285 putkille, joiden ulko-Ø on	1 – 4 tuuma
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Leukaväli	200 mm

Leukojen leveys	150 mm
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

## Tarvikkeet

Magneettinen ruuvipuristimen leukaparikumi, sileä Leukojen leveys 150 mm	967727 150
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, sileä, vakiomalli Leukojen leveys 150 mm	967721 150
Suojaleukasarja, magneettinen Leukojen leveys 150 mm	967702 150
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Korkeudensäätölaite ruuvipuristimeen nro 967260 soveltuu puristimelle, koko 150	967550 150
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 150 mm	967711 150
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 150 mm	967723 150
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari polyuretaani, prisma Leukojen leveys 150 mm	967729 150
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 150 mm	967724 150
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 150 mm	967722 150
Putkenkiinnitysleuat soveltuu puristimelle, koko 150	967285 150
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari polyuretaani, uritettu Leukojen leveys 150 mm	967728 150
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 150	967280 150
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparihuopa, sileä Leukojen leveys 150 mm	967726 150