

BROCKHAUS | HEUER

Suuntaisruuvipuristin "Heuer-Front", Leukojen leveys: 100mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	967350 100
GTIN	2050002047631
Tuoteluokka	93Q

Kuvaus**Malli:****Kokonaan teräksestä taottu – varmasti rikkoutumaton.****Eteenpäin avautuva.** Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Luja säätöruuvi, jossa on **kaksostrapetsikierre** leukojen nopeaan aukaisuun ja sulkemiseen. Galvanoitu kara-avain, jossa on niitatut, teräksiset varmistusrenkaat. Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä V-johde molemmin puolin.

Lisäksi vahvistettu lasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.

Hammastetut, huolellisesti pintakarkaistut kiinnitysleuat, ei vaihdettavissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:Vasaralakkaus sininen, **jauhepinnoitettu.****Huomautus:**

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967540.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	125 mm
Paino	4,5 kg
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Materiaali	Teräs, muottiintaottu

Kiinnityssyvyys	50 mm
Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	16 - 30 mm
Leukojen leveys	100 mm
Sarja	Heuer Front
vaihdettavat leuat	ei
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Magneettinen ruuvipuristimen leukaparihuopa, sileä Leukojen leveys 100 mm	967726 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-polyuretaani, uritettu Leukojen leveys 100 mm	967728 100
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 100 mm	967711 100
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 100	967390 100
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Kiinnityskaarit erillisenä "Heuer-Front"-puristimeen koko 100	967400 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-alumiinia, profiloitu Leukojen leveys 100 mm	967722 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-alumiinia, sileä, vakiomalli Leukojen leveys 100 mm	967721 100
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-kumi, sileä Leukojen leveys 100 mm	967727 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-polyuretaani, prisma Leukojen leveys 100 mm	967729 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-alumiinia, prisma Leukojen leveys 100 mm	967723 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-alumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 100 mm	967724 100

