

BROCKHAUS][HEUER

**Suuntaisruuvipuristin "Heuer-Front", kiinnityskaari, Leukojen leveys: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967395 100
GTIN	2050002047839
Tuoteluokka	93Q

**Kuvaus****Malli:****Täysteräksinen, taottu – varmasti rikkoutumaton.****Eteenpäin aukeava.** Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Luja säätöruuvi, jossa on **kaksostrapetsikierre** leukojen nopeaan aukaisuun ja sulkemiseen. Galvanoitu kara-avain, jossa on niitatut, teräksiset varmistusrenkaat. Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä molemminpuolinen V-johde.

Vahvistettu alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.

Hammastetut, huolellisesti pintakarkaistut kiinnitysleuat, ei vaihdettavissa.

Kiinnityskaaret työtasoille, paksuus 10-60 mm.

**Käyttö:**

Työtasoihin kiinnittämistä varten.

**Pintakäsittely:**Vasaralakkaus sininen, **jauhepinnoitettu.****Tekninen kuvaus**

Paino	5 kg
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva

Kiristysalue	10 - 60 mm
Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	3/8 – 1 tuuma
Leukojen leveys	100 mm
Sarja	Heuer Front
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

## Tarvikkeet

Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 100 mm	967711 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 100 mm	967723 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 100 mm	967724 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparihuopa, sileä Leukojen leveys 100 mm	967726 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparipolyuretaani, prisma Leukojen leveys 100 mm	967729 100
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 100 mm	967722 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, sileä, vakiomalli Leukojen leveys 100 mm	967721 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparipolyuretaani, uritettu Leukojen leveys 100 mm	967728 100
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparikumi, sileä Leukojen leveys 100 mm	967727 100
Kiinnityskaari erillisenä "Heuer-Front"-puristimeen koko 100	967400 100