

## Leveä-välikkeinen lisähyllykkö, Syvyys 600 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2000/2000mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	990765 2000/2000
GTIN	4004514214980
Tuoteluokka	96P

### Kuvaus

#### Malli:

Sinkitty T-profiilirunko. 19 mm:n lokerotasot lastulevyä. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Yksinkertaisesti kiinnitetyt poikkituet mahdollistavat nopean kokoamisen. Suurin **välikön kuormitus**: 400 kg. **Lattiaan kohdistuva kuormitus**: korkeudessa 2000 mm 1200 kg, korkeudessa 2500 mm 1600 kg, korkeudessa 3000 mm 2000 kg.

#### Kuvaus:

##### Kasausmitat:

**Perushyllystö:** Nimellispituus + 60 mm

**Lisähyllystö:** Nimellispituus + 6 mm

**Rungon syvyys yhteensä:** Nimellissyvyys + 37 mm

**Pystypalkkien korkeus:** 65 mm

##### Huomautus:

- Hyllyn leveydestä riippuen hyllytasot asetetaan segmentteihin. Segmentit: 750 mm ja 1000 mm.
- Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen. Sopiva lattiakiinnike nro 990854.
- Leveät hyllystöt WS 2000 ovat yhteensopivia hyllytasohyllyjen nro 990500 – 990554 kanssa, joissa voidaan käyttää myös muita mittoja ja osia. Kerromme sinulle mielellämme myös muista mahdollisuuksista. Ota meihin yhteyttä.

- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

## Tekninen kuvaus

Säilytystason materiaali	Lastulevy
Korkeus	2000 mm
Hyllytason leveys	2000 mm
Leveys	2006 mm
hyllystörakenne	Lisähyllystö
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	2006 mm
Hyllytasohn syvyys	600 mm
Säilytystasojen lukumäärä	3
Asiakasasennus	kyllä
Syvyys	637 mm
hyllystön syvyys	600 mm
hyllyn leveys	2000 mm
hyllykorkeus	2000 mm
Välikön kuormitus	400 kg
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1200 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	19 mm
Vaakapalkkien korkeus	65 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	sinkitty
Tuotenimen määrite	Syvyys 600 mm
Tuotetyyppi	Leveä hyllystö

---

## Tarvikkeet

Lastulevy-varastotaso Syvyys 600 mm

990815 600