

Leveä-välikkeinen perushyllykkö, Syvyys 469 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2438/1536mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 990860 2438/1536 |
| GTIN | 4004514224644 |
| Tuoteluokka | 96P |

Kuvaus

Malli:

16 mm:n lastulevyillä. Varastointitasoja voidaan säätää 38 mm:n rasterilla. Nopea asennus liittämällä osat toisiinsa ilman ruuveja profiilien reikien kautta. Suurin **hyllykuorma**: enint. 720 kg, suurin **hylly-yksikön kuormitus**: enint. 3200 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Perushyllystö: Nimellismitta = ulkomitat mm

Rungon syvyys yhteensä: Nimellismitta = ulkomitat mm

Käyttö:

Kookkaiden ja tilaa vievien esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin. Erittäin helppo käsitellä ja asentaa.

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Toimitus mahdollinen vain perushyllykkönä, ei lisähyllykköä. Tarvittaessa on mahdollista yhdistää kaksi tai useampia perushyllystöjä liitoskappaleiden (sisältyy toimitukseen) avulla kiinteäksi hyllyrivistöksi.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 100 mm. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Säilytystason materiaali | Lastulevy |
| Säilytystasojen/lastulevy lukumäärä | 4 |
| Hyllytasohn syvyys | 469 mm |
| Välikön leveys = asennusmitta | 1536 mm |
| Asiakasasennus | kyllä |
| Välikön kuormitus | 640 kg |
| hyllystörakenne | Perushyllystö |
| Leveys | 1536 mm |
| Hyllytason leveys | 1536 mm |
| Korkeus | 2438 mm |
| Syvyys | 469 mm |
| hyllystön syvyys | 469 mm |
| hyllyn leveys | 1536 mm |
| hyllykorkeus | 2438 mm |
| Pöytälevyn paksuus | 16 mm |
| Korkeudensäätö portaittain | 38 mm |
| Asennusmalli | Vetohyllystö |
| Värivalikoima | RAL 5010, 2004 |
| Tuotenimen määrite | Syvyys 469 mm |
| Tuotetyyppi | Leveä hyllystö |