

Garant**Yleis-perushyllystö, Syvyys 600 mm, Korkeus: 2500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	990020 2500
GTIN	4045197518255
Tuoteluokka	911

Kuvaus**Malli:**

Erittäin kestävät nelikulmaiset tuet 40×40×2 mm, etäisyydellä 40 : 40 mm, sis. ripustusurat hyllyjen sovittamiseksi varastoitavaan tavaraan. Tuet muovisilla jalkalevyillä. **Erittäin kantavat pohjat** kestävää teräspeltiä, sisään päin pyöristetyt sivupinnat.

Lattiaan kohdistuva kuormitus:Kun hyllyväli on 600 mm, enimmäiskenttäkuorma 1375 – 5500 kg.

Käyttö:

Tarkoitettu teollisuuteen, työpajoihin, liikkeisiin, hallintoon, arkistoihin jne. Mitat vastaavat tavallisten metallisten ja muovisten varastoastioiden mittoja–tilankäyttö tehostuu. Hyllystöjä voi käyttää yksittäin, riveissä tai kaksittain. **Helppo, nopea ja tarkka asentaa ilman ruuveja**, hyllyt ripustetaan paikoilleen ja lukitaan kartiosokilla (nro 968420).

Pintakäsittely:

Pystytuet, syvänmustat RAL 9005, harmaat hyllytasot, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

- Säilytyslaatikot yleishyllystöjen varustamiseen löytyvät ryhmästä 96.
- Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 5:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.
- Toimitetaan osina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

enimmäiskenttäkuorma hyllyvälillä 600 mm	1375 - 5500 kg
Asennusmitta perushyllystölle leveys	1058 mm
Pistoasennus	kyllä
hyllystörakenne	Perushyllystö
hyllykorkeus	2500 mm
Hyllyjalustojen lkm	4
Asiakasasennus	kyllä
Hyllytason leveys, aukon mitta	950 mm
Asennusmitta perushyllystölle korkeus	2504 mm
Lokeroalustojen määrä	6
Hyllytason leveys	1000 mm
Hyllyn kiinnitystapa	Kartiosokat
Hyllytasohn syvyys	600 mm
hyllystön syvyys	600 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	180 kg
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Tuotenimen määrite	Syvyys 600 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllykkö

Tarvikkeet

Hyllytasot yksittäin, 4 kannatinta ja 4 kiilaa Syvyys 600 mm	990060 600
Hyllystön pystytuki, muovinen aluslaatta, kappale Korkeus 2500 mm	990050 2500
Kiila- ja kartiosokkasarja yleiskäyttöiseen hyllystöön	968420