



Sähköasentajan Competence-työkalulaukku XXL II 115-os., Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	680525 2
GTIN	4010995420697
Tuoteluokka	60N

Kuvaus

Malli:

Laaja sähköasentajan työkalusarja iskunkestävässä polypropeenilaukussa. Ylimääräiset kaasujousivaimentimet pitävät kannen eri asennoissa ja estävät sen kiinniputoamisen.

Toimituksen sisältö:

Momenttiruuvinväänninsarja TorqueVario®-S electric: 18-osainen, 0,5–5,0 Nm

Ruuvinväännin ja kärkikotelo LiftUp electric, PH; PZ; PlusMinus: 7 osaa

Ruuvinväännin ja kärkipidin SoftFinish® electric slimVario, 6 mm:n slimBit-kärjille: 1 kpl

Bit slimBit electric, PZ: 1 kpl koko 2

Ruuvinväännin SoftFinish® electric slimFix, ura: Kutakin 1 kpl koot 3,5; 5,5; 6,5

Ruuvinväännin SoftFinish® electric slimFix, PH: Kutakin 1 kpl koot 1; 2

Ruuvinväännin SoftFinish® electric slimFix, PZ: Kutakin 1 kpl koot 1; 2

Ruuvinväännin SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: Kutakin 1 kpl koot 1; 2

Ruuvinväännin SoftFinish® electric slimFix, Torx® Tamper Resistant -malleille: Kutakin 1 kpl koot 10; 15; 20; 25

Ruuvinväännin SoftFinish® electric, kuusiokantaruuveille: Kutakin 1 kpl koot 5,5; 7; 8; 10; 13

Tarkkuusruuvinväännin PicoFinish electric, PH: 1 kpl koko 0

Tarkkuusruuvinväännin PicoFinish electric, ura: 1 kpl koko 2,5

KytKentäkaapinavain Stift-Form, ulkonelikulma 5–8, ulkokolmikulma 9: 1 kpl

Ruuvinväännin SoftFinish®, ura: Kutakin 1 kpl koot 3,5; 12

Bit Satz XLSelector Y-Bit 25 mm: 31 osaa

Taivutettu ruuvinväänninsarja, kuulapää ErgoStar-pidikkeessä kuusiokolokannoille: 9 osaa
Suorituskykyinen sivuleikkuri BiCut® Professional, DynamicJoint®: 1 kpl
Sivuleikkuri Professional electric, DynamicJoint®: 1 kpl
Kaapelileikkuri Professional electric: 1 kpl
Hienomekaanikon sivuleikkuri Classic: 1 kpl
Yhdistelmäpihdit, Professional electric, DynamicJoint® ja OptiGrip: 1 kpl
Kärkipihdit Professional electric, taivutetut 40°: 1 kpl
Kärkipihdit Professional electric, suorat: 1 kpl
Vesipumppupihdit Professional electric: 1 kpl
Asennuspihdit TriCut Professional electric: 1 kpl
Kuorintatyökalu: 1 kpl
Automaattiset kuorintapihdit, 0,03–16 mm²: 1 kpl
Automaattinen puristustyökalu liitinholkeille, 0,08–16 mm²: 1 kpl
Puristustyökalu eristetyille kaapelikengille ja pistokkeille, 0,5–6 mm²: 1 kpl
Sähköasentajan leikkurit jopa 50 mm²:n kaapeleille ja puristustoiminto 1–5 mm²:n liitinholkeille:
1 kpl
Jännitteenkoetin, kontaktiton, yksinapainen, 230–1000 V AC: 1 kpl
Jännitteenkoetin SoftFinish®, yksinapainen, 110–250 V, ura: 1 kpl koko 3
LED-taskulamppu, max. 300 lm, laserluokka 2 ja UV-valo max. 400 nm: 1 kpl
Sähköasentajan vesivaaka, pituus 400 mm: 1 kpl
Sähköasentajan taittomitta Longlife®, pituus 2 m, oranssi: 1 kpl
Tulppareikävasarasarja Satz SoftFinish®, mukana tulpat: 5 osaa
Sähköasentajan vasara, 300 g: 1 kpl

Huomautus:**Laukku toimitetaan erillisenä ilman työkaluja.****Tekninen kuvaus**