

Hyllytaso-perushyllykkö, Syvyys 500 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2000/1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	990544 2000/1000
GTIN	4004514202857
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimihyllykuormalla 250 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.

Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm

Lisähyllystö: Nimellispituus +6 mm

Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm

Käyttö:

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

Toimituksen sisältö:

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

Huomautus:

- **Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**

- **Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.**
- **Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

hyllykorkeus	2000 mm
Lokeroalustojen määrä	5
Profiilikehysten lukumäärä	2
hyllystörakenne	Perushyllystö
Asennusmitta perushyllystölle leveys	1060 mm
Hyllytasohn syvyys	500 mm
hyllystön syvyys	500 mm
Hyllytason leveys	1000 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1300 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	250 kg
Hyllytason paksuus	40 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	Sinkityt
Tuotenimen määrite	Syvyys 500 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllykkö

Tarvikkeet

Hyllytaso, sinkitty, kantavuus 250 kg leveys×syvyys 1000X500 mm	990582 1000X500
Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 310X500 mm	990583 310X500
	990583 410X500

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 410X500 mm

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 210X500 mm

990583 210X500

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 510X500 mm

990583 510X500

Kiinnitysjala

990852