

**Garant****Suuntaisruuvipuristin, kääntölevy, Leukojen leveys: 100mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	967010 100
GTIN	4045197612243
Tuoteluokka	91J

**Kuvaus****Malli:**

**Erinomainen kiinnitystarkkuus prismanmuotoisen tarkkuusjohteen ansiosta.**

**Taaksepäin aukeava.** Erittäin laadukasta valua (GG 25), perliittinen rakenne. Pitkä ja erityisen tarkka, **prismanmuotoinen tarkkuusjohde.** Tarkka ruuvin laakerointi, ruuvi ja trapetsikierteet täysin piilossa ja suojattu likaantumiselta. Suuret, tasojyrsityt leukapinnat helpottavat leukaosien asentamista. Karkaistut teräsleuat ovat uritetut ja ne voi vaihtaa sileisiin, hiottuihin leukoihin (katso kohtaa Varaleuat).

**Kääntölevy,** kääntyy 360° ja lukittavissa joka asentoon kiinnitysmekanismin avulla.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

**Pintakäsittely:**

Hopeanharmaa.

**Tekninen kuvaus**

Leukaväli	145 mm
Avautumissuunta	Taaksepäin avautuva
Materiaali	Erittäin luja valua (GG 25)
Leukojen leveys	100 mm

Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin
-------------	-----------------------

## Tarvikkeet

Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, sileä, vakiomalli Leukojen leveys 100 mm	967721 100
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 100 mm	967724 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparipolyuretaani, prisma Leukojen leveys 100 mm	967729 100
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 100 mm	967711 100
Vaihtopurustinleuat, uritetut Leukojen leveys 100 mm	967040 100
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Kääntöalusta erillisenä Leukojen leveys 100 mm	967020 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparihuopa, sileä Leukojen leveys 100 mm	967726 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 100 mm	967722 100
Vaihtopurustinleuat, sileät Leukojen leveys 100 mm	967045 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 100 mm	967723 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparikumi, sileä Leukojen leveys 100 mm	967727 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparipolyuretaani, uritettu Leukojen leveys 100 mm	967728 100