

**Garant****Suuntaisruuvipuristin, kääntölevy, Leukojen leveys: 125mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	967010 125
GTIN	4045197612250
Tuoteluokka	91J

**Kuvaus****Malli:****Erinomainen kiinnitystarkkuus prismanmuotoisen tarkkuusjohteen ansiosta.****Taaksepäin aukeava.** Erittäin laadukasta valua (GG 25), perliittinen rakenne. Pitkä ja erityisen tarkka, **prismanmuotoinen tarkkuusjohde.** Tarkka ruuvin laakerointi, ruuvi ja trapetsikierteet täysin piilossa ja suojattu likaantumiselta. Suuret, tasojyrsityt leukapinnat helpottavat leukaosien asentamista. Karkaistut teräsleuat ovat uritetut ja ne voi vaihtaa sileisiin, hiottuihin leukoihin (katso kohtaa Varaleuat).**Kääntölevy,** kääntyy 360° ja lukittavissa joka asentoon kiinnitysmekanismin avulla.**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

**Pintakäsittely:**

Hopeanharmaa.

**Tekninen kuvaus**

Leukaväli	190 mm
Avautumissuunta	Taaksepäin avautuva
Materiaali	Erittäin luja valua (GG 25)
Leukojen leveys	125 mm

Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin
-------------	-----------------------

## Tarvikkeet

Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari polyuretaani, prisma Leukojen leveys 125 mm	967729 125
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 125 mm	967711 125
Kääntöalusta erillisenä Leukojen leveys 125 mm	967020 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari alumiini, sileä, vakiomalli Leukojen leveys 125 mm	967721 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari polyuretaani, uritettu Leukojen leveys 125 mm	967728 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari alumiini, prisma Leukojen leveys 125 mm	967723 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari alumiini, profiloitu Leukojen leveys 125 mm	967722 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari huopa, sileä Leukojen leveys 125 mm	967726 125
Vaihtopurustinleuat, uritetut Leukojen leveys 125 mm	967040 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari kumi, sileä Leukojen leveys 125 mm	967727 125
Suojaleukasarja, magneettinen Leukojen leveys 125 mm	967702 125
Vaihtopurustinleuat, sileät Leukojen leveys 125 mm	967045 125
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari alumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 125 mm	967724 125
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250