



## Akkukäyttöinen sokkoniittauslaite M12BPRT, Tyyppi: M12BPRT



### Tilaustiedot

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 770450 M12BPRT |
| GTIN         | 4058546223502  |
| Tuoteluokka  | 03L            |

### Kuvaus

**Malli:**

Johdoton laite joustavaan käyttöön.

**Etu:**

- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Integroitu vyöpidike.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää li-ioniakun nro 073814 MB12 ja laturin muovilaukussa, suukappaleet 2,4, 3,2; 4,0; 4,8 mm.

**Huomautus:**

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073814, 073815, 073829, 073839 ja 073840. Malli ilman akkua ja laturia löytyy numerolla 770450 M12BPRT-0.

### Tekninen kuvaus

|   |          |
|---|----------|
| Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint. | 4,8 mm   |
| Asetusvoima                                 | 9000 N   |
| Laitteen liikepituus                        | 20,32 mm |
| Paino sisältää akun                         | 2,1 kg   |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| akun jännite                                | 12 V                                |
| Akkutyyppi                                  | Litiumioni                          |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä               | 1                                   |
| Akkukapasiteetti                            | 2 Ah                                |
| Energiansyöttö                              | Akkukäyttöinen                      |
| sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V             |
| Pakkaus                                     | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) |
| Tuotetyyppi                                 | Vetoniittikone                      |

## Tarvikkeet

|   |                |
|---|----------------|
| Li-ioni-järjestelmä M12B6 Akkutyyppi MB12         | 073829 MB12    |
| Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyyppi MB12         | 073815 MB12    |
| Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppi MB12    | 073814 MB12    |
| Istukkaleukasarja Tyyppi 1                        | 770452 1       |
| Akku-aloitussarja Tyyppi M12NRG4                  | 073839 M12NRG4 |
| Varasuokappalesarja4 osaa Ruuvinvääntimien lkm. 4 | 770451 4       |
| Akun latauslaite Tyyppi M1218C                    | 073840 M1218C  |
| Akun latauslaite Tyyppi M1218FC                   | 073840 M1218FC |