

BROCKHAUS][HEUER

## Suuntaisruuvipuristin "Heuer-Front", kääntöalusta ja vaihdettavat leuat, Leukojen leveys: 120mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	967380 120
GTIN	2050002047761
Tuoteluokka	93Q

### Kuvaus

#### Malli:

**Täysteräksinen, taottu – varmasti rikkoutumaton.**

**Eteenpäin aukeava.** Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Luja säätöruuvi, jossa on **kaksostrapetsikierre** leukojen nopeaan aukaisuun ja sulkemiseen. Galvanoitu kara-avain, jossa on niitatut, teräksiset varmistusrenkaat. Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä molemminpuolinen V-johde.

Vahvistettu alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.

Irrotettavat kiinnitysleuat, pintakarkaistut. Toinen puoli **hammastettu**, toinen puoli **sileä**. Käännettävät ja vaihdettavat.

Kiertolevy portaattomasti käännettävissä 360° ja lukittavissa pitävästi jokaiseen asentoon.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit työpöytiin asennusta varten.

#### Pintakäsittely:

Vasaralakkaukseen sininen, **jauhepinnoitettu**.

### Tekninen kuvaus

Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Leukojen leveys	120 mm

Sarja	Heuer Front
vaihdelevyt leuat	kyllä
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

## Tarvikkeet

Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 120 mm	967724 120
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 120 mm	967723 120
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 120 mm	967711 120
Varaleukapari ruuveineen "Heuer Front"-puristimeen Leukojen leveys 120 mm	967405 120
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 120 mm	967722 120