

BROCKHAUS][HEUER

## Suuntaisruuvipuristin "Heuer-Front", kääntöalusta ja vaihdettavat leuat, Leukojen leveys: 140mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	967380 140
GTIN	2050002047778
Tuoteluokka	93Q

### Kuvaus

#### Malli:

**Täysteräksinen, taottu – varmasti rikkoutumaton.**

**Eteenpäin aukeava.** Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Luja säätöruuvi, jossa on **kaksostrapetsikierre** leukojen nopeaan aukaisuun ja sulkemiseen. Galvanoitu kara-avain, jossa on niitatut, teräksiset varmistusrenkaat. Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä molemminpuolinen V-johde.

Vahvistettu alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.

Irrotettavat kiinnitysleuat, pintakarkaistut. Toinen puoli **hammastettu**, toinen puoli **sileä**. Käännettävät ja vaihdettavat.

Kiertolevy portaattomasti käännettävissä 360° ja lukittavissa pitävästi jokaiseen asentoon.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit työpöytiin asennusta varten.

#### Pintakäsittely:

Vasarakkaus sininen, **jauhepinnoitettu**.

### Tekninen kuvaus

Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Leukojen leveys	140 mm

Sarja	Heuer Front
vaihdettavat leuat	kyllä
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

## Tarvikkeet

Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 140 mm	967724 140
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 140 mm	967711 140
Varaleukapari ruuveineen "Heuer Front"-puristimeen Leukojen leveys 140 mm	967405 140
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 140 mm	967723 140
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 140 mm	967722 140