


BROCKHAUS][HEUER

**Suuntaisruuvipuristin "Heuer-Front", kääntöalusta, Leukojen leveys: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967370 100
GTIN	2050002047716
Tuoteluokka	93Q

**Kuvaus****Malli:****Täysteräksinen, taottu – varmasti rikkoutumaton.****Eteenpäin aukeava.** Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Luja säätöruuvi, jossa on **kaksostrapetsikierre** leukojen nopeaan aukaisuun ja sulkemiseen. Galvanoitu kara-avain, jossa on niitatut, teräksiset varmistusrenkaat. Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä molemminpuolinen V-johde.

Vahvistettu alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.

Hammastetut, huolellisesti pintakarkaistut kiinnitysleuat, ei vaihdettavissa.

Kiertolevy portaattomasti käännettävissä 360° ja lukittavissa pitävästi jokaiseen asentoon.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit työpöytiin asennusta varten.

**Pintakäsittely:**Vasaralakkaus sininen, **jauhepinnoitettu.****Tekninen kuvaus**

Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Leukojen leveys	100 mm
Sarja	Heuer Front

vaihdettavat leuat	ei
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

## Tarvikkeet

Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 100 mm	967724 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-polyuretaani, prisma Leukojen leveys 100 mm	967729 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukapari-polyuretaani, uritettu Leukojen leveys 100 mm	967728 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparihuopa, sileä Leukojen leveys 100 mm	967726 100
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 100 mm	967723 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 100 mm	967722 100
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 100 mm	967711 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, sileä, vakiomalli Leukojen leveys 100 mm	967721 100
Magneettinen ruuvipuristimen leukaparikumi, sileä Leukojen leveys 100 mm	967727 100