



Suuntaisruuvipuristin, Leukojen leveys: 100mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 967420 100 |
| GTIN | 4045197694355 |
| Tuoteluokka | 92H |

Kuvaus

Malli:

Kokonaan terästä – varmasti rikkoutumaton. Eteenpäin avautuva.

Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla.

Säätöruuvissa trapetsikierre, peitetty ja suojattu likaantumiselta. Kaksoisprismajohde, jossa on säätömahdollisuus.

Lisäksi alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.

Hammastetut ja karkaistut kiinnitysleuat (ei vaihdettavat).

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Huomautus:

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967540.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Leukaväli | 100 mm |
| Avautumissuunta | Eteenpäin avautuva |
| Kiinnityssyvyys | 50 mm |
| Paino | 5 kg |
| Materiaali | Teräs, muottiintaottu |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on | 16 - 40 mm |
| Leukojen leveys | 100 mm |
| vaihdettavat leuat | ei |
| Tuotetyyppi | Suuntaisruuvipuristin |

Tarvikkeet

| | |
|---|----------------|
| Magneettinen ruuvipuristimen leukaparihuopa, sileä Leukojen leveys 100 mm | 967726 100 |
| Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiini / kuitupinnoite, sileä Leukojen leveys 100 mm | 967724 100 |
| Magneettinen ruuvipuristimen leukaparipolyuretaani, prisma Leukojen leveys 100 mm | 967729 100 |
| Magneettinen ruuvipuristimen leukaparipolyuretaani, uritettu Leukojen leveys 100 mm | 967728 100 |
| Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, prisma Leukojen leveys 100 mm | 967723 100 |
| Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250 | 967328 300X250 |
| Magneettinen ruuvipuristimen leukaparikumi, sileä Leukojen leveys 100 mm | 967727 100 |
| Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, profiloitu Leukojen leveys 100 mm | 967722 100 |
| Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 100 mm | 967711 100 |
| Ruuvipuristimen aluslevy | 967330 |
| Magneettinen ruuvipuristimen leukaparialumiinia, sileä, vakiomalli Leukojen leveys 100 mm | 967721 100 |