

Garant**Ruuvinväänninkärkisarja Torx®-ruuveille, 1/2 tuuman nelikulma 10 osaa,
Holkkien lukumäärä: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	639501 10
GTIN	4062406061432
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset;**
avainhylsy standardin **DIN 3124 mukaiset.**

Sisä- / ulkonelikulmat vastaavat standardia **DIN 3120.**

Käyttö:

Kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre M4 - M14.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Ruuvitalankärjet

Torx®-ruuveille: 10 kpl nro 643629

koot TX20; TX25; TX27; TX30;

2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

säilytys: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Osien määrä	10
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Vääntönelikulma	1/2 tuuma

Pituus	257 mm
Leveys	147 mm
Korkeus	45 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	5×10
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX27	643629 TX27
PUR-vaahtoalusta valikoimalle 639501	630304 639501
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX50	643629 TX50
Järjestelmäkotelotyyppi 2	630305 2
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX30	643629 TX30
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX60	643629 TX60
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX40	643629 TX40
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX55	643629 TX55
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX45	643629 TX45
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX20	643629 TX20
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX25	643629 TX25