

**Garant****CNC-hylly, Leveys: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970680 1500
GTIN	4045197491398
Tuoteluokka	91L

**Kuvaus****Malli:**

Hyllypylväsrunko 2 mm:n paksuista teräsputkea.

**Ripustusurat** 50 mm:n välein etu- ja takapuolella sekä sisäpuolella **kierrehokit** moduulien / muiden osien kiinnittämistä varten.

Ripustettavissa enintään 12 poikkikannatinta.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	1500 mm
Suurin lattiaan kohdistuva kuormitus	600 kg
Syvyys	650 mm
Korkeus	2000 mm

Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	CNC-hylly

## Tarvikkeet

CNC-arkistohylly työkaluvarsille C5	970665 C5
CNC-arkistohylly työkaluvarsille SK50	970665 SK50
CNC-arkistohylly työkaluvarsille VDI40	970665 VDI40
Tool-UNIT -työkaluteline työkaluvarsille C6	971000 C6
Tool-UNIT -työkaluteline työkaluvarsille VDI20	971000 VDI20
Tool-UNIT -työkaluteline työkaluvarsille C8	971000 C8
Tool-UNIT -työkaluteline työkaluvarsille HSK50	971000 HSK50
CNC-arkistohylly työkaluvarsille C4	970665 C4
CNC-arkistohylly työkaluvarsille SK30	970665 SK30
CNC-arkistohylly työkaluvarsille HSK63	970665 HSK63
CNC-arkistohylly työkaluvarsille VDI20	970665 VDI20
Tool-UNIT -työkaluteline työkaluvarsille 0	971000 0
Tool-UNIT -työkaluteline työkaluvarsille SK40	971000 SK40
CNC-arkistohylly työkaluvarsille HSK100	970665 HSK100
CNC-arkistohylly työkaluvarsille SK40	970665 SK40
Tool-UNIT -työkaluteline työkaluvarsille VDI30	971000 VDI30
Tool-UNIT -työkaluteline työkaluvarsille HSK40	971000 HSK40
CNC-arkistohylly työkaluvarsille C6	970665 C6
Tool-UNIT -työkaluteline työkaluvarsille HSK63	971000 HSK63
Tool-UNIT -työkaluteline työkaluvarsille HSK80	971000 HSK80
Tool-UNIT -työkaluteline työkaluvarsille VDI40	971000 VDI40
CNC-arkistohylly työkaluvarsille HSK50	970665 HSK50

CNC-arkistohylly työkaluvarsille C8	970665 C8
CNC-arkistohylly työkaluvarsille HSK80	970665 HSK80
Tool-UNIT -työkaluteline työkaluvarsille SK30	971000 SK30
Tool-UNIT -työkaluteline työkaluvarsille SK50	971000 SK50
Tool-UNIT -työkaluteline työkaluvarsille C4	971000 C4
Kannatinkisko Tool-UNIT-työkalutelineelle Sopii tyyppiin 1500 mm	970668 1500
CNC-arkistohylly työkaluvarsille VDI30	970665 VDI30
CNC-arkistohylly työkaluvarsille HSK40	970665 HSK40
Tool-UNIT -työkaluteline työkaluvarsille C5	971000 C5
Tool-UNIT -työkaluteline työkaluvarsille HSK100	971000 HSK100