

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 26×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1250/9A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931115 1250/9A
GTIN	4062406062958
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikot 26×24G. Keskuslukitus häiritsevättömällä. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 150, 150, 250

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Syvyys	700 mm

Ovien lkm	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	1150 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Paino	189 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Laatikoiden lukumäärä	9
Hyötykorkeus	1150 mm
Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Korkeus	1250 mm
ComfortClose	ei
Leveys	750 mm
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste

Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	931165 250
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931165 100
Lukkosuojus, GridLine Tyypä HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931165 75
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931165 150
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1250 mm	931155 1250