


Garant GRIDLINE

Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G, 36×16G, laatikoiden etukorkeus: 150mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 940642 150 |
| GTIN | 4062406068356 |
| Tuoteluokka | 9GI |

Kuvaus**Malli:**

GridLine-kaappeihin asennettavat vetolaatikot. Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

Sopii:

Kaapit nro940001 – 940103, nro 940111 – 940113, nro 940801 – 940843.

Pintakäsittely:

Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Ei sovellu asennettavaksi liukuovikaappeihin.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Hyötysyvyys G | 16 |
| Hyötyleveys G | 36 |
| Paino | 16 kg |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg |
| Hyötykorkeus | 125 mm |
| Käyttöalue | Hyllytasokaappi |
| Hyötyleveys | 900 mm |
| Hyötysyvyys | 400 mm |
| Vetolaatikoissa yksittäislukitus | ei |

| | |
|---|--|
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 36×16G |
| Tuotetyyppi | Laatikko |

Tarvikkeet

| | |
|---|--------------|
| Vetolaatikkomatto Mitta G 36X16 | 951830 36X16 |
| Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 36X16 | 951910 36X16 |
| Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg | 950180 75 |
| Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 36X16 | 951885 36X16 |