

## Leveä-välikkeinen lisähyllykkö, Syvyys 500 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2500/2000mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	990755 2500/2000
GTIN	4004514201171
Tuoteluokka	96P

### Kuvaus

#### Malli:

Sinkitty T-profiilirunko. 19 mm:n lokerotasot lastulevyä. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Yksinkertaisesti kiinnitetyt poikkituet mahdollistavat nopean kokoamisen. Suurin **välikön kuormitus:** 400 kg. **Lattiaan kohdistuva kuormitus:** korkeudessa 2000 mm 1200 kg, korkeudessa 2500 mm 1600 kg, korkeudessa 3000 mm 2000 kg.

#### Kuvaus:

##### Kasausmitat:

**Perushyllystö:** Nimellispituus + 60 mm

**Lisähyllystö:** Nimellispituus + 6 mm

**Rungon syvyys yhteensä:** Nimellissyvyys + 37 mm

**Pystypalkkien korkeus:** 65 mm

#### Huomautus:

- Hyllyn leveydestä riippuen hyllytasot asetetaan segmentteihin. Segmentit: 750 mm ja 1000 mm.
- Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen. Sopiva lattiakiinnike nro 990854.
- Leveät hyllystöt WS 2000 ovat yhteensopivia hyllytasohyllyjen nro 990500 – 990554 kanssa, joissa voidaan käyttää myös muita mittoja ja osia. Kerromme sinulle mielellämme myös muista mahdollisuuksista. Ota meihin yhteyttä.

- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

## Tekninen kuvaus

Hyllytasohn syvyys	500 mm
Säilytystason materiaali	Lastulevy
Korkeus	2500 mm
hyllystörakenne	Lisähyllystö
Leveys	2006 mm
Säilytystasojen lukumäärä	4
Hyllytason leveys	2000 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	2006 mm
Asiakasasennus	kyllä
Syvyys	537 mm
hyllystön syvyys	500 mm
hyllyn leveys	2000 mm
hyllykorkeus	2500 mm
Välikön kuormitus	400 kg
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1600 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	19 mm
Vaakapalkkien korkeus	65 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	sinkitty
Tuotenimen määrite	Syvyys 500 mm
Tuotetyyppi	Leveä hyllystö

---

## Tarvikkeet

Lastulevy-varastotaso Syvyys 500 mm

990815 500