

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 1250mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940821 1250
GTIN	4062406070557
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 30x20G. Sopivat vetolaatikat: 26x16G (tilaa erikseen).
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
ComfortClose	ei
Hyötykorkeus	1095 mm
Paino	49 kg

Kahvan sijainti	ylhällä
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Leveys	750 mm
Syvyys G	20
Korkeus	1250 mm
Leveys G	30
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940641 300
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940641 75
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940641 200
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940641 100
	940641 125

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden
etukorkeus 125 mm

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa
onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm

940510 1000/1250

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30

940552 30

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30

940550 30

Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30

940590 30

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet
kaapin korkeuteen 1250 mm

940501 1250

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30

940560 30

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden
etukorkeus 150 mm

940641 150