

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940887 2000
GTIN	4062406071271
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 60×20G. Sopivat vetolaatikat: Tilaa 26×14G (erikseen). Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95. TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

ComfortClose	ei
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi
Leveys	1500 mm

Kahvan sijainti	keskellä
Paino	130 kg
Leveys G	60
Hyötykorkeus	1845 mm
Syvyys	500 mm
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Korkeus	2000 mm
Syvyys G	20
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940651 150
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940651 75
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940651 100
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940651 300
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 2000 mm	940514 2000

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940651 200
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940651 125