

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 1250mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940885 1250
GTIN	4062406071189
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 60×20G. Sopivat vetolaatikat: Tilaa 26×14G (erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Leveys	1500 mm
Leveys G	60
Syvyys	500 mm
kaapin etuosat	teräslevyliukuovi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

Hyötykorkeus	1095 mm
Kahvan sijainti	ylhällä
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Paino	93 kg
Syvyys G	20
Korkeus	1250 mm
ComfortClose	ei
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940651 200
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940651 125
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940651 100
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940651 75

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940651 300
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 1500 mm	940514 1500
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940651 150