

Garant GRIDLINE

Suurikokoinen alakaappikaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	941045 2000
GTIN	4062406071554
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 60×28G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942583 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointiin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa

kyllä

Leveys	1500 mm
Korkeus	2000 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Kahvan sijainti	keskellä
Syvyys	700 mm
Syvyys G	28
Leveys G	60
Lokeroalustojen määrä	8
Paino	239 kg
ComfortClose	ei
Hyötykorkeus	1863 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Tilakaappi

Tarvikkeet

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	942580 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	942530 30
	942580 300

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm

942580 75

Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F

940559 F

Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 30

942550 30

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm

942580 125

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm

942580 200

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 2000 mm

940514 2000

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm

942580 100