

Garant GRIDLINE

**Suurikokoinen yläkaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	941055 1000
GTIN	4062406071585
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 60×28G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942583 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Leveys G	60
ComfortClose	ei
Korkeus	1000 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	1500 mm
Syvyys G	28
Kahvan sijainti	alhaalla
Lokeroalustojen määrä	2
Syvyys	700 mm
Paino	135 kg
Hyötykorkeus	863 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Tilakaappi

## Tarvikkeet

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	942580 100
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	942580 300
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	942580 75

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm

942580 125

Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 30

942530 30

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm

942580 200

Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 30

942550 30

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm

942580 150

Lukkosuojus, GridLine Tyyppe GP21

914227 GP21