


Garant GRIDLINE

**Suurikokoinen yläkaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	941057 1000
GTIN	4062406071592
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 60×28G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942583 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	1500 mm
Leveys G	60
Hyötykorkeus	863 mm
Lokeroalustojen määrä	2

ComfortClose	ei
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Korkeus	1000 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Paino	135 kg
Syvyys	700 mm
Syvyys G	28
Kahvan sijainti	alhaalla
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Tilakaappi

## Tarvikkeet

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	942580 100
Viisto hyllyForm kaapin/osaston leveydelle G 30	942550 30
Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	942530 30
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	942580 200
	942580 125

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm

942580 75

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm

942580 300

Hyllynkantinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F

940559 F

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm

942580 150

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21

914227 GP21