

Garant GRIDLINE

Suurikokoinen alakaappikaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 941065 2000 |
| GTIN | 4062406071615 |
| Tuoteluokka | 9GI |

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 80×28G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942583 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------|---------|
| Syvyys G | 28 |
| Korkeus | 2000 mm |

| | |
|--|--|
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishylykuorma (metallilla) | 100 kg |
| Lokeroalustojen määrä | 8 |
| Leveys G | 80 |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä |
| Paino | 266 kg |
| Syvyys | 700 mm |
| Leveys | 2000 mm |
| ComfortClose | ei |
| Kahvan sijainti | keskellä |
| Hyötykorkeus | 1863 mm |
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1000 kg |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kaapin rakennustapa | peruskaappi |
| Tuotetyyppi | Tilakaappi |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm | 942583 75 |
| Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 40 | 942550 40 |
| Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm | 942583 200 |
| | 942530 40 |

Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 40

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21

914227 GP21

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm

942583 125

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm

942583 150

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm

942583 100

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 2000 mm

940515 2000

Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F

940559 F

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm

942583 300