

Garant GRIDLINE

Suurikokoinen alakaappikaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	941067 2000
GTIN	4062406071639
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 80×28G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942583 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Paino	266 kg
ComfortClose	ei

Korkeus	2000 mm
Syvyys	700 mm
Syvyys G	28
Hyötykorkeus	1863 mm
Lokeroalustojen määrä	8
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Leveys G	80
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kahvan sijainti	keskellä
Leveys	2000 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Tilakaappi

Tarvikkeet

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	942583 100
Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	942530 40
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 2000 mm	940515 2000
	942583 125

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm

Lukkosuojus, GridLine Tyyppe GP21

914227 GP21

Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 40

942550 40

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm

942583 150

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm

942583 300

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm

942583 200

Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppe F

940559 F

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm

942583 75