

Garant GRIDLINE

Suurikokoinen yläkaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	941077 1000
GTIN	4062406071653
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 80x28G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942583 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Lokeroalustojen määrä	2
Kahvan sijainti	alhaalla
Syvyys G	28
ComfortClose	ei

Leveys G	80
Syvyys	700 mm
Paino	160 kg
Korkeus	1000 mm
Leveys	2000 mm
Hyötykorkeus	863 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Tilakaappi

Tarvikkeet

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	942583 100
Viisto hyllyForm kaapin/osaston leveydelle G 40	942550 40
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	942530 40
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	942583 200
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940515 1000/1250

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	942583 150
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	942583 300
Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	942583 125
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	942583 75