

Garant GRIDLINE

**Suurikokoinen / raskaiden tavaroiden kaappi teräslevyliukuovi, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	942745 2000
GTIN	4062406072698
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 60×28G. Sopivat vetolaatikat: 26×20G (tilaa erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Suurikokoisten ja raskaiden tavaroiden GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942610 ja ryhmä 95.

**Käyttö raskaiden tavaroiden kaappina mahdollista vain raskaiden tavaroiden hyllytason nro 942610 kanssa.**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa

kyllä

Syvyys G	28
ComfortClose	ei
Syvyys	700 mm
Hyötykorkeus	1863 mm
kaapin etuosat	teräslevyliukuovi
Kahvan sijainti	keskellä
Leveys	1500 mm
Leveys G	60
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Korkeus	2000 mm
Paino	198 kg
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tilakaappi

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 30	942550 30
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	942580 125
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	942580 200

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	942580 150
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 2000 mm	940514 2000
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	942580 75
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	942580 100
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	942580 300
Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	942530 30