

Garant GRIDLINE

Suurikokoinen / raskaiden tavaroiden kaappi teräslevyliukuovi, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	942765 1000
GTIN	4062406072728
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 80×28G. Sopivat vetolaatikat: 36×20G (tilaa erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten ja raskaiden tavaroiden GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942610 ja ryhmä 95.

Käyttö raskaiden tavaroiden kaappina mahdollista vain raskaiden tavaroiden hyllytason nro 942610 kanssa.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Kahvan sijainti	ylhäällä
Syvyys G	28
Leveys G	80
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

Korkeus	1000 mm
Leveys	2000 mm
kaapin etuosat	teräslevyliukuovi
Syvyys	700 mm
Hyötykorkeus	863 mm
Paino	138 kg
ComfortClose	ei
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tilakaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	942583 100
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	942583 75
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	942583 300
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	942583 125

Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	942530 40
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	942583 200
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	942583 150
Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 40	942550 40
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940515 1000/1250