

Garant GRIDLINE

Suurikokoinen / raskaiden tavaroiden kaappi ikkunallinen liukuovi, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	942747 2000
GTIN	4062406072711
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 60×28G. Sopivat vetolaatikat: 26×20G (tilaa erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten ja raskaiden tavaroiden GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942610 ja ryhmä 95.

Käyttö raskaiden tavaroiden kaappina mahdollista vain raskaiden tavaroiden hyllytason nro 942610 kanssa.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Leveys	1500 mm

Paino	198 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys G	28
Leveys G	60
Syvyys	700 mm
ComfortClose	ei
Kahvan sijainti	keskellä
Hyötykorkeus	1863 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi
Korkeus	2000 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tilakaappi

Tarvikkeet

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	942580 300
Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	942530 30
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	942580 150
	942580 125

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm

942580 100

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm

942580 200

Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 30

942550 30

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm

942580 75

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 2000 mm

940514 2000

Lukkosuojus, GridLine Tyyppe GP21

914227 GP21