

Garant GRIDLINE

Suurikokoinen / raskaiden tavaroiden kaappi teräslevyliukuovi, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	942765 2000
GTIN	4062406072735
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 80×28G. Sopivat vetolaatikat: 36×20G (tilaa erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten ja raskaiden tavaroiden GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942610 ja ryhmä 95.

Käyttö raskaiden tavaroiden kaappina mahdollista vain raskaiden tavaroiden hyllytason nro 942610 kanssa.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	1863 mm
ComfortClose	ei

kaapin etuosat	teräslevyliukuovi
Syvyys G	28
Kahvan sijainti	keskellä
Leveys G	80
Syvyys	700 mm
Paino	225 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Leveys	2000 mm
Korkeus	2000 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1600
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tilakaappi

Tarvikkeet

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 2000 mm	940515 2000
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	942583 100
Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 40	942550 40
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
	942583 125

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm

942583 75

Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 40

942530 40

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm

942583 300

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm

942583 150

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm

942583 200