



## Etou modulaire long, Largeur mors A: 150/2mm



### Données de commande

N° commande	362105 150/2
GTIN	2050001774279
Classe d'article	35G

### Description

#### Exécution:

- **Actionnement mécanique aisé (max. 3,5 t)**
- **Réglage aisé de la capacité de serrage.**
- **Etou machine avec mors plaqueurs.**
- **Cémentés HRC 60.**
- **Parallélisme 0,02 mm.**

#### Livraison:

Avec mors plaqueurs, 1 butée de pièce, 2 taquets de positionnement 362160 réf. 16/16, 1 clé de serrage, 1 clé à poignée transversale.

#### Remarque(s):

Autres taquets de positionnement, voir code art. 362160.

### Description technique

Poids	32 kg
Longueur totale L	580 mm
Taquet pos. transv. n	16 mm
Code couleur pour accessoires adaptés	Gerardi 150
Plage de serrage b	360 mm
Hauteur mors C	50 mm
Hauteur corps de base G	50 mm

Largeur mors A	150 mm
Taquet pos. longit. I	16 mm
Force de serrage maximale à 80 Nm	30 kN
Série	Gerardi 150
Type de produit	Etaux machine

## Accessoires

Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 16/16 mm	362160 16/16
Mors rapporté angulaire (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362130 150
Élément modulaire fixe (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362150 150
Mors intermédiaire (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362142 150
Mors supplémentaire strié en longueur (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362146 150
Mors prismatique (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362125 150
Élément modulaire mobile (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362145 150
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 20/16 mm	362160 20/16
Mors supplémentaire lisse, doux (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362148 150
Élément de serrage complet (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362144 150
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 12/16 mm	362160 12/16
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 18/16 mm	362160 18/16
Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 14/16 mm	362160 14/16
Mors rapporté prismatique (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362135 150

Mors supplémentaire lisse, dur (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362147 150
Paire de brides de serrage Pour largeur mors 150 mm	362120 150
Mors mobile (pièce) Pour largeur mors 150 mm	362143 150