

Garant**Yleis-perushyllystö, Syvyys 500 mm, Korkeus: 3000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	990010 3000
GTIN	4045197518293
Tuoteluokka	911

Kuvaus**Malli:**

Erittäin kestävät nelikulmaiset tuet 40×40×2 mm, etäisyydellä 40 : 40 mm, sis. ripustusurat hyllyjen sovittamiseksi varastoitavaan tavaraan. Tuet muovisilla jalkalevyillä. **Erittäin kantavat pohjat** kestävästä teräspeltistä, sisään päin pyöristetyt sivupinnat.

Lattiaan kohdistuva kuormitus:Kun hyllyväli on 600 mm, enimmäiskenttäkuorma 1375 – 5500 kg.

Käyttö:

Tarkoitettu teollisuuteen, työpajoihin, liikkeisiin, hallintoon, arkistoihin jne. Mitat vastaavat tavallisten metallisten ja muovisten varastoastioiden mittoja–tilankäyttö tehostuu. Hyllystöjä voi käyttää yksittäin, riveissä tai kaksittain. **Helppo, nopea ja tarkka asentaa ilman ruuveja**, hyllyt ripustetaan paikoilleen ja lukitaan kartiosokilla (nro 968420).

Pintakäsittely:

Pystytuet, syvänmustat RAL 9005, harmaat hyllytasot, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

- Säilytyslaatikot yleishyllystöjen varustamiseen löytyvät ryhmästä 96.
- Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 5:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.
- Toimitetaan osina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

hyllystörakenne	Perushyllystö
Lokeroalustojen määrä	7
Hyllytason leveys	1000 mm
hyllykorkeus	3000 mm
Asennusmitta perushyllystölle leveys	1058 mm
Asiakasasennus	kyllä
Hyllytason leveys, aukon mitta	950 mm
Asennusmitta perushyllystölle korkeus	3004 mm
Hyllyjalustojen lkm	4
Hyllyn kiinnitystapa	Kartiosokat
enimmäiskenttäkuorma hyllyvälillä 600 mm	1375 - 5500 kg
Pistoasennus	kyllä
Hyllytasohn syvyys	500 mm
hyllystön syvyys	500 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	180 kg
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Tuotenimen määrite	Syvyys 500 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllykkö

Tarvikkeet

Hyllytasot yksittäin, 4 kannatinta ja 4 kiilaa Syvyys 500 mm	990060 500
Hyllystön pystytuki, muovinen aluslaatta, kappale Korkeus 3000 mm	990050 3000
Kiila- ja kartiosokkasarja yleiskäyttöiseen hyllystöön	968420