

Garant**Yleis-lisähyllystö, Syvyys 400 mm, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	990005 2000
GTIN	4045197518200
Tuoteluokka	911

Kuvaus**Malli:**

Erittäin kestävät nelikulmaiset tuet 40×40×2 mm, etäisyydellä 40 : 40 mm, sis. ripustusurat hyllyjen sovittamiseksi varastoitavaan tavaraan. Tuet muovisilla jalkalevyillä. **Erittäin kantavat pohjat** kestävää teräspeltiä, sisään päin pyöristetyt sivupinnat.

Lattiaan kohdistuva kuormitus:Kun hyllyväli on 600 mm, enimmäiskenttäkuorma 1375 – 5500 kg.

Käyttö:

Tarkoitettu teollisuuteen, työpajoihin, liikkeisiin, hallintoon, arkistoihin jne. Mitat vastaavat tavallisten metallisten ja muovisten varastoastioiden mittoja–tilankäyttö tehostuu. Hyllystöjä voi käyttää yksittäin, riveissä tai kaksittain. **Helppo, nopea ja tarkka asentaa ilman ruuveja**, hyllyt ripustetaan paikoilleen ja lukitaan kartiosokilla (nro 968420).

Pintakäsittely:

Pystytuet, syvänmustat RAL 9005, harmaat hyllytasot, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

- Säilytyslaatikot yleishyllystöjen varustamiseen löytyvät ryhmästä 96.
- Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 5:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.
- Toimitetaan osina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Asennusmitta lisähyllystölle korkeus	2004 mm
Hyllytason leveys, aukon mitta	950 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	1031 mm
enimmäiskenttäkuorma hyllyvälillä 600 mm	1375 - 5500 kg
hyllystö rakenne	lisähyllistö
Hyllytason leveys	1000 mm
hyllýkorkeus	2000 mm
Lokeroalustojen määrä	5
Asiakasasennus	kyllä
Hyllýn kiinnitystapa	Kartiosokat
Pistoasennus	kyllä
Hyllýjalustojen lkm	2
Hyllýtasohn syvyys	400 mm
hyllýstön syvyys	400 mm
Hyllýtason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllýkuorma (metallilla)	180 kg
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Tuotenimen määrite	Syvyys 400 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllýkkö

Tarvikkeet

Hyllýtasot yksittäin, 4 kannatinta ja 4 kiilaa Syvyys 400 mm	990060 400
Hyllýstön pystytuki, muovinen aluslaatta, kappale Korkeus 2000 mm	990050 2000
Kiila- ja kartiosokkasarja yleiskäyttöiseen hyllýstöön	968420