

Garant**Yleis-perushyllystö, Syvyys 600 mm, Korkeus: 3000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	990020 3000
GTIN	4045197518309
Tuoteluokka	911

Kuvaus**Malli:**

Erittäin kestävät nelikulmaiset tuet 40×40×2 mm, etäisyydellä 40 : 40 mm, sis. ripustusurat hyllyjen sovittamiseksi varastoitavaan tavaraan. Tuet muovisilla jalkalevyillä. **Erittäin kantavat pohjat** kestävästä teräspeltistä, sisään päin pyöristetyt sivupinnat.

Lattiaan kohdistuva kuormitus:Kun hyllyväli on 600 mm, enimmäiskenttäkuorma 1375 – 5500 kg.

Käyttö:

Tarkoitettu teollisuuteen, työpajoihin, liikkeisiin, hallintoon, arkistoihin jne. Mitat vastaavat tavallisten metallisten ja muovisten varastoastioiden mittoja–tilankäyttö tehostuu. Hyllystöjä voi käyttää yksittäin, riveissä tai kaksittain. **Helppo, nopea ja tarkka asentaa ilman ruuveja**, hyllyt ripustetaan paikoilleen ja lukitaan kartiosokilla (nro 968420).

Pintakäsittely:

Pystytuet, syvänmustat RAL 9005, harmaat hyllytasot, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

- Säilytyslaatikot yleishyllystöjen varustamiseen löytyvät ryhmästä 96.
- Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 5:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.
- Toimitetaan osina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Asennusmitta perushyllystölle leveys	1058 mm
hyllystörakenne	Perushyllystö
Hyllytason leveys, aukon mitta	950 mm
Hyllyn kiinnitystapa	Kartiosokat
Asiakasasennus	kyllä
enimmäiskenttäkuorma hyllyvälillä 600 mm	1375 - 5500 kg
Hyllytason leveys	1000 mm
Asennusmitta perushyllystölle korkeus	3004 mm
Lokeroalustojen määrä	7
hyllykorkeus	3000 mm
Hyllyjalustojen lkm	4
Pistoasennus	kyllä
Hyllytasohn syvyys	600 mm
hyllystön syvyys	600 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	180 kg
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Tuotenimen määrite	Syvyys 600 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllykkö

Tarvikkeet

Hyllytasot yksittäin, 4 kannatinta ja 4 kiilaa Syvyys 600 mm	990060 600
Hyllystön pystytuki, muovinen aluslaatta, kappale Korkeus 3000 mm	990050 3000
Kiila- ja kartiosokkasarja yleiskäyttöiseen hyllystöön	968420