



Mandrin de tour à crémaillère ROTA-S 2.0 avec cône court et semelle et mors durs rapportés, DIN 702-3, Type: 315/8



Données de commande

N° commande	313137 315/8
GTIN	2050001928931
Classe d'article	33U

Description

Exécution:

- Précision optimale de concentricité et de changement des mors.
- Longue durée de vie et précision maximale.
- Système modulaire de douilles de protection.
- Temps de montage / démontage minimum.
- Corps du mandrin cémenté jusqu'à Ø 315 mm.
- Grand trou débouchant (cote E!).
- Goupille de sécurité pour une sécurité de fonctionnement maximale.
- Semelles compatibles avec les mandrins types «F» et «Duro».
- Serrage flexible de petites et grandes pièces.
- Serrage très précis de petit Ø intérieurs.

Utilisation:

Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase. Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

Norme:

DIN 702-3.

Matière(s):

Entièrement réalisés en acier, donc adaptés aux vitesses de rotation élevées (voir tableau).

Livraison:

1 clé de serrage de sécurité et 1 jeu de vis de fixation.

Avec 1 jeu de semelles et de mors durs rapportés.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 313200 – 313350.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk

Plage de serrage avec mors durs rapportés ext.: 14 - 333 mm

Plage de serrage avec mors durs rapportés int.: 95 - 326 mm

Course de serrage par mors S: 9,9 mm

Ø ext. A: 323 mm

Passage E: 92 mm

Ø cône de centrage B: 139,735 mm

Description technique

Ø cône de centrage B	139,735 mm
Course de serrage par mors S	9,9 mm
Mandrin cône court	8
Dim. goujons filetés	M16
Nombre de goujons filetés	4
Vitesse de rotation max.	3400 min ⁻¹
Passage E	92 mm
Type	315
Poids	62,6 kg
Ø ext. A	323 mm
Plage de serrage avec mors durs rapportés ext.	14 - 333 mm
Plage de serrage avec mors durs rapportés int.	95 - 326 mm
Carré femelle clé K	16 mm
Série	ROTA-S plus
Norme	DIN 702-3
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk
Type de produit	Mandrins à crémaillère

Accessoires

Jeu de semelles, 3 pièces, denture oblique Pour type de mandrin 315

313205 315

Jeu de semelles, 3 pièces, denture droite Pour type de mandrin 315

313207 315

Jeu de 3 mors durs rapportés Pour type de mandrin 315

313250 315

Jeu de semelles, 3 pièces, denture oblique Pour type de mandrin 315

313200 315

Jeu de 3 mors durs rapportés Pour type de mandrin 315

313210 315