

Garant

Rayonnage d'appoint lourd avec 1 échelle et plateaux 100 % extensibles, Prof. utile 950 mm, Hauteur: 2000mm

**Données de commande**

N° commande	993431 2000
GTIN	4062406098025
Classe d'article	91W

Description**Exécution:**

Les cadres-supports en profilé C de 100 mm de large sont équipés de **3 ou 4 plateaux complètement extensibles**. Perforations d'accrochage au pas de 50 mm. **Avec barre de fermeture (blocage individuel)**, panneau supérieur et paroi arrière (4 éléments).

Coloris:

Cadre, paroi arrière gris clair RAL 7035. Plateaux extensibles anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

- **A des fins de sécurité, le rayonnage avec la plaque d'assise doit être ancré au sol à l'aide d'un matériel de fixation approprié.**
- **Les rayonnages peuvent être équipés des parois latérales 993260; 993270, des jeux de portes battantes 993321; 993331 et de volets roulants électriques 993310 – 993316.**
- **En cas d'utilisation maximale d'un rayonnage de base + 1 rayonnage d'appoint, les charges au sol suivantes sont calculées: charge ponctuelle 2500 kg, pression de surface 10 kg/cm², charge de surface par m² 3290 kg/m².**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

Description technique

Charge admissible des plateaux extensibles	1000 kg
Charge par travée (travée unique)	4000 kg
Hauteur utile	1890 mm
Nombre de plateaux extensibles à 100 %	3
Charge admissible du panneau supérieur	500 kg
Hauteur	2000 mm
Hauteur utile plateau extensible	35 mm
Epaisseur du matériau	2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	1000 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur	4000 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Prof. utile 950 mm
Largeur	1420 mm
Profondeur	970 mm
Largeur utile	1320 mm
Profondeur utile	950 mm
Largeur utile plateau extensible	1240 mm
Profondeur utile plateau extensible	800 mm
Stockage de palettes	Stockage transversal de palettes
Type de produit	Rayonnages lourds