

Garant**Hylsyavainsarja 1/4; 1/2 tuuman nelikulma 38 osaa, Tyyppi: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	630012 6
GTIN	4062406060213
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaisesti; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M20.

Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M18.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

1/4 tuuman 6-kulmaiset avainhylsyt: 9 kpl nro 631029 koot 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

1/2 tuuman 6-kulmaiset avainhylsyt: 10 kpl nro 642229 koot 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

1/4 tuuman 6-kulmaiset ruuvitaltan kärjet: 3 kpl nro 631729 koot 3; 4; 5

1/2 tuuman 6-kulmaiset ruuvitaltan kärjet: 5 kpl nro 643229 koot 6; 8; 10; 12; 14

1/4 tuuman T-väännin: 1 kpl nro 633029 koko 116

1/2 tuuman T-väännin: 1 kpl nro 641329 koko 295

1/4 tuuman käsikahva: 1 kpl nro 632829 koko 1/4

1/4 tuuman jatkokappaleet: 2 kpl nro 632429 koot 50; 150

1/2 tuuman jatkokappaleet: 2 kpl nro 641029 koot 130; 255

1/4 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 633529 koko 1/4

1/2 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 641629 koko 1/2

1/4 tuuman räikkä: 1 kpl nro 632025 koko 1/4

1/2 tuuman räikkä: 1 kpl nro 640025 koko 1/2

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Huomautus:

Valikoima tarjoaa lisäksi tilaa 4 pienosasäiliölle nro 951251 koko 2×3/1 (ei kuulu toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-30 mm
Osien määrä	38
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-14 mm
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	510 mm
Leveys	294 mm
Korkeus	61 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643229 10
T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633029 116
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631029 6
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641029 255
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 3 mm	631729 3
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 146 mm	632829 146

Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642229 21
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633529 1/4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643229 14
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643229 6
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631029 10
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642229 22
PUR-vaahtoalusta valikoimalle 630012	630304 630012
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642229 24
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm	642229 30
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm	632429 50
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631029 5,5
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641629 1/2
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi	640025
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631029 8
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631029 11
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642229 16
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631029 9
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642229 18
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4	630305 4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 5 mm	631729 5
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632429 150
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 4 mm	631729 4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631029 4
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641029 130
T-väänin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641329 295
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643229 12

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631029 5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631029 7
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi	632025
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642229 27
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642229 19
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643229 8
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642229 17
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642229 13
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2	640025 1/2
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4	632025 1/4