

Garant**6-kulmainen ruuvitaltan kärkivalikoima, 1/2 tuuman nelikulma 12 osaa,
Tyyppi: 6****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 637702 6 |
| GTIN | 4062406061425 |
| Tuoteluokka | 61A |

Kuvaus**Malli:**

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivaahtoalustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Käyttö:

Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M5 - M24.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Kuusiokolokärjet: 8 kpl nro 643229 koot 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17

T-väännin: 1 kpl nro 641329

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 641029 130; 255

Räikkä: 1 kpl nro 640025

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain | 4-17 mm |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Osien määrä | 12 |
| Pakkaus | ABS-muovilaatikko |
| Pituus | 357 mm |
| Leveys | 176 mm |
| Korkeus | 52 mm |
| Vetolaatikon täyttöaste G | 6×14 |
| Tuotetyyppi | Holkkiavain |

Tarvikkeet

| | |
|---|---------------|
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm | 643229 12 |
| Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm | 641029 130 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm | 643229 5 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 17 mm | 643229 17 |
| Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm | 641029 255 |
| Järjestelmäkotelo Tyyppi 3B | 630305 3B |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm | 643229 10 |
| PUR-vaahtoalusta valikoimalle 637702 | 630304 637702 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm | 643229 4 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm | 643229 8 |
| 6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm | 643229 14 |
| Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi | 640025 |
| T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm | 641329 295 |
| | 643229 6 |

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6
mm

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 7
mm

643229 7